



So finden Sie zu uns aus Richtung Berlin / Hof:



Von Berlin über Hof und Bayreuth kommend auf der **A9** erreichen Sie das **Autobahnkreuz Nürnberg**.

Hier ordnen Sie sich nach rechts *Richtung Regensburg* **A3** ein und folgen der **A3** weiter dann noch 25 km bis zur **Anschlussstelle (92) Neumarkt**.

Hier verlassen Sie die **A3** in *Richtung Neumarkt*.

Sie münden dann nach rechts in die **B299a** (Achtung: auf Höhe der Shell-Tankstelle wird oft geblitzt) und fahren diese abwärts, bis Sie auf die **B299** treffen, in die Sie nach rechts *Richtung Neumarkt* einfahren.



Bergaufwärts links einordnen und gleich an der 1. Ampel links abbiegen *Richtung Neumarkt Stadtmitte*.

Dann immer geradeaus ca. 3,5 km über einige Ampeln durch Neumarkt, bis Sie auf der dann inzwischen vierspurigen Straße (nach einer leichten Linkskurve) eine Bahnüberführung unterqueren, sich hier gleich links einordnen und an der Ampel nach links abbiegen.

Nach 150 m an der nächsten Ampel gleich wieder nach rechts abbiegen in die Dreichlingerstraße und am Ende des links liegenden real-Parkplatzes in die erste Straße links einbiegen, die Hans-Dehn-Straße.



Folgen Sie der Hans-Dehn-Straße ca. 1 km (Achtung: hier gilt "rechts vor links"), vorbei an unserer DEHN INSTATEC GmbH auf der rechten Seite, vorbei an unserer LKW-Einfahrt und den Mitarbeiterparkplätzen, bis Sie nach einer leichten Rechtskurve unsere Besucherparkplätze und unseren Besuchereingang erreichen.