



Schnell und sicher

Die neue Bewehrungsklemme DEHNclip®

Lieferstart voraussichtlich
Juli 2016



Lieferstart voraussichtlich
Juli 2016

Bewehrungsklemme DEHNclip®



Kompakt, leicht und ressourcenschonend

DEHNclip® ist kleiner und leichter als vergleichbare herkömmliche Klemmen. Dies spart Platz und Gewicht im Montagefahrzeug und auf der Baustelle. Aufgrund des geringen Materialeinsatzes werden Umweltressourcen geschont.



Schnell und werkzeuglos

Die innovative Federstahlklemme DEHNclip® besteht aus Ober- und Unterteil. Über den Schnappmechanismus lässt sich der Erder mit dem Bewehrungsmaterial werkzeuglos sicher verbinden.



DEHNclip® spart Zeit durch werkzeuglose Montage

Die neue Bewehrungsklemme DEHNclip® ermöglicht die schnelle, werkzeuglose Verbindung des Erders mit dem Bewehrungskörper. DEHNclip® bietet folgende Vorteile:

Höhere Sicherheit

DEHNclip® entspricht den normativen Anforderungen für Fundamenterder¹⁾ und Blitzschutzsysteme²⁾. Durch die höhere Montagesicherheit gehören vergessene Schraubverbindungen sowie notwendige Anzugsdrehmomente bei Klemmen der Vergangenheit an.

Geeignet für die Oberbewehrung

DEHNclip® trägt auf der Bewehrung kaum auf und kann somit auch bei geringer Betonüberdeckung für die Montage von Erdermaterialien auf Oberbewehrungen eingesetzt werden. Auch für schwer zugängliche Stellen ist die kompakte Klemme eine ideale Lösung.

Geprüfte Technologie

In enger Zusammenarbeit mit Profis aus dem Baugewerbe wurde DEHNclip® im Hinblick auf die Einsatzbedingungen ausführlich getestet. DEHNclip® ist entsprechend DIN EN 62561-1 mit einer Blitzstromtragfähigkeit von 50 kA (10/350 µs) geprüft³⁾.



Vielfältige Einsatzmöglichkeiten

DEHNclip® ist in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Klemmbereiche sowie für unterschiedliche Durchmesser der Bewehrung erhältlich:



Art.-Nr.	Klemmbereich	Werkstoff
308 130	Rd 6* / Rd 10	St/blank
308 131	Rd 8* / Rd 10	St/blank
308 132	Rd 10* / Rd 10	St/blank
308 133	Rd 12* / Rd 10	St/blank
Art.-Nr.	Klemmbereich	Werkstoff
308 140	Rd 6* / Fl 30 x 3-4	St/blank
308 141	Rd 8* / Fl 30 x 3-4	St/blank
308 142	Rd 10* / Fl 30 x 3-4	St/blank
308 143	Rd 12* / Fl 30 x 3-4	St/blank

* Nenndurchmesser d_n der Bewehrung



Effizient und zeitsparend

Die Montagezeit lässt sich mit DEHNclip® im Vergleich zu herkömmlichen Klemmen deutlich reduzieren. Gerade bei großen Baustellen lassen sich so Kostenvorteile erzielen.

¹⁾ DIN 18014: Fundamenterder – Planung, Ausführung und Dokumentation

²⁾ DIN EN 62305-3: Blitzschutz, Teil 3: Schutz von baulichen Anlagen und Personen

³⁾ DIN EN 62561-1: Blitzschutzsystembauteile (LPSC)



**Überspannungsschutz
Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz
DEHN schützt.®**

DEHN + SÖHNE
GmbH + Co.KG.

Hans-Dehn-Str. 1
Postfach 1640
92306 Neumarkt
Deutschland

Tel. +49 9181 906-0
Fax +49 9181 906-1100
info@dehn.de
www.dehn.de



www.dehn.de/dehnclick



Follow us on Facebook, LinkedIn,
YouTube, Google+, Xing.

Informationen zu unseren eingetragenen Marken („Registered Trademarks“) finden Sie im Internet unter www.dehn.de/de/unsere-eingetragenen-marken. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.