

SCSN 123 STK 2800 (763 181)

- Als Arbeitsstange zum Handhaben von isolierenden Schutzplatten
- Handhabeabschluss mit Kunststoffsteckkupplung zur Handhabeverlängerung

Abbildung unverbindlich




Abbildung unverbindlich

Typ	SCSN 123 STK 2800
Art.-Nr.	763 181
Nennspannung (U _N)	110 ... 123 kV
Gesamtlänge (l _G)	2840 mm
Isolierstrecke (l _I)	1485 mm
Länge Handhabe (l _H)	715 mm
Eintauchtiefe (l _E)	640 mm
Norm Schaltstangenkopf	E DIN VDE V 0681-2
Norm Schaltstange	E DIN VDE V 0681-1 und -2
Norm Isolierstange	E DIN VDE V 0681-1
Verwendbar bei	
Einsatzort	Innenraum- und Freiluftanlagen
Ausführung	Vollisolierter, massiver Schaltstangenkopf
Werkstoff Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr
Werkstoff Schaltbolzen	Stahl, vollständig kunststoffummantelt
Durchmesser	30 / 43 mm
Verdrehsichere Steckkupplung inkl. Abschlussteil	Ja
Gerätetyp	Schaltstange
Gewicht	2,54 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364137240
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.