

Bei Niederschlägen verwendbar

Für Innenraum- und Freiluftanlagen

Mit aufgesetztem Schaltstangenkopf als Schaltstange

Aufnahmekopf für Spindel mit Querstift

Als Erdungsstange verwendbar

ISN 36 SQ 1000

Nennspannung U_N	36 kV
Höchstzulässige Kopflast	17 kg
Gesamtlänge l_G	1028 mm
Isolierstrecke	525 mm
Länge Handhabe l_H	350 mm
Eintauchtiefe	150 mm

Isolierrohr Glasfaserverstärktes Polyesterrohr, Ø30 mm, gelb

Abschlussteil Rutschsichere Kunststoffkappe bzw. Steckkupplung zur Handhabeverlängerung

Bestellinformationen

Typ	ISN 36 SQ 1000
Art.-Nr.	766 211
VPE	1 St

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder können von der beschriebenen Baugruppe abweichen.