



Bei Niederschlägen verwendbar

Für Innenraum- und Freiluftanlagen

**Mit aufgesetztem Schaltstangenkopf als
Schaltstange**

Aufnahmekopf für Spindel mit Querstift

Als Erdungsstange verwendbar

ISN 36 SQ 1500

Nennspannung U_N	36 kV
Höchstzulässige Kopflast	17 kg
Gesamtlänge l_G	1528 mm
Isolierstrecke	525 mm
Länge Handhabe l_H	500 mm
Eintauchtiefe	500 mm

Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr, Ø30 mm, gelb
Abschlussteil	Rutschsichere Kunststoffkappe bzw. Steckkupplung zur Handhabeverlängerung

Bestellinformationen	
Typ	ISN 36 SQ 1500
Art.-Nr.	766 216
VPE	1 St

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder können von der beschriebenen Baugruppe abweichen.