



Die Kunstledertasche mit versteiftem Rücken ermöglicht nicht nur den ordnungsgemäßen Transport, sondern auch eine einfache und schnelle Entnahme der benötigten Einzelkomponenten.

Bei Niederschlägen nicht verwenden

Für Innenraum- und Freiluftanlagen

Verdrehungssichere und überbrückungssichere Steckkupplung

Einfacher Transport durch teilbare Stangen

Sets für unterschiedlichste Anwendungen

Als Schaltstange, Erdungsstange oder Arbeitsstange verwendbar

SCSS 36 STK 30

Ausführung	Schaltstangen-Set, komplett
Nennspannung	bis 36 kV
Max. Gesamtlänge	3450 mm
Schaltstangenkopf	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr, Ø30 mm, grau, Schaltbolzen St, vollständig kunststoffummantelt
Arbeitskopf	Kupplung Spindel Querstift aus Kunststoff, gelb; Kupplung Spindel Querstift lang aus Aluminium
Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr, Ø30 mm bzw. Ø43 mm, grau bzw. gelb
Kupplung	Verdrehungssichere Steckkupplung aus Kunststoff, gelb bzw. schwarz
Bestellinformationen	
Typ	SCSS 36 STK 30
Art.-Nr.	766 323
VPE	1 St

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder können von der beschriebenen Baugruppe abweichen.