



Bei Niederschlägen nicht verwenden

Für Innenraum- und Freiluftanlagen

Verdrehungssichere und überbrückungssichere  
Steckkupplung

Leichter Transport durch selbstführende  
Kupplung

Modulares Baukastensystem für  
unterschiedlichen Einsatz

Als Schaltstange, Erdungsstange oder  
Arbeitsstange verwendbar

#### AK SQL STK 365

Durchmesser	43 mm
Gesamtlänge $l_G$	365 mm
Position	X
Schaltstangenkopf	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr, Ø30 mm, grau, Schaltbolzen St, vollständig kunststoffummantelt
Arbeitskopf	Kupplung Spindel Querstift aus Kunststoff, gelb; Kupplung Spindel Querstift lang aus Aluminium
Isolierrohr	Glasfaserverstärktes Polyesterrohr, Ø30 bzw. Ø43 mm, grau bzw. gelb
Kupplung	Verdrehungssichere Steckkupplung aus Kunststoff, gelb bzw. schwarz
Bestellinformationen	
Typ	AK SQL STK 365
Art.-Nr.	766 465
VPE	1 St

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder können von der beschriebenen Baugruppe abweichen.