

Teleskopierbare Fangstangen mit Rasttechnik

Auswahlhilfe Sets

Teleskopierbare Fangstangen

| Fangstange | Art.-Nr. | Max. Fangmasthöhe | Transport-Länge | Durchmesser außen |
|---|----------|-------------------|-----------------|--------------------------|
|  | 105 185 | bis 5200 mm | 1500 mm | 40 mm |
|  | 105 186 | bis 6500 mm | 1600 mm | 50 mm |
|  | 105 188 | bis 8000 mm | 1800 mm | 60 mm (50 mm Mastfuß) |

Sets

| St/tZn-Stativ | Art.-Nr. | Set-Inhalt | Länge Fangstange | Anzahl Betonsockel (Art. Nr. 102 010) | | | |
|---|----------|---|---------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | 3 Stück | 6 Stück | 9 Stück | 12 Stück |
|  | 105 711 | 105 185 Fangstange 105 200 Dreibein-Stativ | 4200 mm | 110 km/h | 147 km/h | 183 km/h | / |
| | | | 4700 mm | 105 km/h | 137 km/h | 174 km/h | / |
| | | | 5200 mm | 99 km/h | 132 km/h | 149 km/h | / |
|  | 105 713 | 105 181 Fangstange mit Abstrebung 105 201 Dreibein-Stativ groß | 5500 mm | 116 km/h | 149 km/h | 187 km/h | 189 km/h |
| | | | 6000 mm | 112 km/h | 144 km/h | 172 km/h | 172 km/h |
| | | | 6500 mm | 110 km/h | 137 km/h | 149 km/h | 149 km/h |
|  | 105 716 | 105 182 Fangstange mit Abstrebung 105 201 Dreibein-Stativ groß | 7000 mm | 93 km/h | 112 km/h | 135 km/h | 149 km/h |
| | | | 7500 mm | / | 112 km/h | 132 km/h | 152 km/h |
| | | | 8000 mm | / | 110 km/h | 129 km/h | 147 km/h |

Sets

| N-Bein-Stativ (Niro) | Art.-Nr. | Set-Inhalt | Länge Fangstange | Anzahl Betonsockel (Art. Nr. 102 010) | | | |
|---|----------|---|---------------------|--|----------|----------|----------|
| | | | | 3 Stück | 6 Stück | 9 Stück | 12 Stück |
|  | 105 710 | 107 390 Dreibein-Stativ klein | 4200 mm | 112 km/h | 149 km/h | 191 km/h | 191 km/h |
| | | 105 185 Fangstange | 4700 mm | 108 km/h | 144 km/h | 174 km/h | 174 km/h |
| | | 107 399 Adapterset zur Reduzierung von D 50 mm auf D 40 mm | 5200 mm | 104 km/h | 137 km/h | 149 km/h | 149 km/h |
|  | 105 712 | 107 490 Vierbein-Stativ klein | 5500 mm | 105 km/h | 144 km/h | 183 km/h | 189 km/h |
| | | 105 186 Fangstange | 6000 mm | 105 km/h | 137 km/h | 172 km/h | 172 km/h |
| | | | 6500 mm | 101 km/h | 135 km/h | 149 km/h | 149 km/h |
|  | 105 714 | 107 494 Vierbein-Stativ klein | 7000 mm | Aufbau erst ab 8 Beton- sockel möglich | 108 km/h | 129 km/h | 150 km/h |
| | | 105 188 Fangstange | 7500 mm | | 105 km/h | 124 km/h | 144 km/h |
| | | | 8000 mm | | 105 km/h | 126 km/h | 140 km/h |
|  | 105 715 | 107 495 Vierbein-Stativ groß | 7000 mm | 110 km/h | 140 km/h | 170 km/h | 170 km/h |
| | | 105 188 Fangstange | 7500 mm | 105 km/h | 137 km/h | 159 km/h | 159 km/h |
| | | | 8000 mm | 105 km/h | 137 km/h | 155 km/h | 155 km/h |

Windlastangaben beziehen sich auf Dachneigung = 0 °

Technische Änderungen,
Druckfehler und Irrtümer
vorbehalten. Die Abbildungen
sind unverbindlich.
DS118/DE/0623
© Copyright 2023 DEHN SE



Supportanfragen unter:
Telefon: +49 9181 1750
E-Mail: technik.support@dehn.de

Erfahren Sie mehr
zu Teleskopierbare
Fangstangen:
de.hn/SG6fr

