







Teleskopierbare Fangstangen mit Rasttechnik

# Auswahlhilfe Sets



## Teleskopierbare Fangstangen

Fangstange	Art.-Nr.	Max. Fangmasthöhe	Transport-Länge	Durchmesser außen
	105 185	bis 5200 mm	1500 mm	40 mm
	105 186	bis 6500 mm	1600 mm	50 mm
	105 188	bis 8000 mm	1800 mm	60 mm (50 mm Mastfuß)

## Sets

St/tZn-Stativ	Art.-Nr.	Set-Inhalt	Länge Fangstange	Anzahl Betonsockel (Art. Nr. 102 010)			
				3 Stück	6 Stück	9 Stück	12 Stück
	105 711	105 185 Fangstange 105 200 Dreibein-Stativ	4200 mm	110 km/h	147 km/h	183 km/h	/
			4700 mm	105 km/h	137 km/h	174 km/h	/
			5200 mm	99 km/h	132 km/h	149 km/h	/
	105 713	105 181 Fangstange mit Abstrebung 105 201 Dreibein-Stativ groß	5500 mm	116 km/h	149 km/h	187 km/h	189 km/h
			6000 mm	112 km/h	144 km/h	172 km/h	172 km/h
			6500 mm	132 km/h	149 km/h	149 km/h	149 km/h
	105 716	105 182 Fangstange mit Abstrebung 105 201 Dreibein-Stativ groß	7000 mm	93 km/h	112 km/h	135 km/h	149 km/h
			7500 mm	/	112 km/h	132 km/h	152 km/h
			8000 mm	/	110 km/h	129 km/h	147 km/h

# Sets

N-Bein-Stativ (Niro)	Art.-Nr.	Set-Inhalt	Länge Fangstange	Anzahl Betonsockel (Art. Nr. 102 010)			
				3 Stück	6 Stück	9 Stück	12 Stück
	105 710	107 390 Dreibein-Stativ klein	4200 mm	112 km/h	149 km/h	191 km/h	191 km/h
		105 185 Fangstange	4700 mm	108 km/h	144 km/h	174 km/h	174 km/h
		107 399 Adapterset zur Reduzierung von D 50 mm auf D 40 mm	5200 mm	104 km/h	137 km/h	149 km/h	149 km/h
	105 712	107 490 Vierbein-Stativ klein	5500 mm	105 km/h	144 km/h	183 km/h	189 km/h
		105 186 Fangstange	6000 mm	105 km/h	137 km/h	172 km/h	172 km/h
			6500 mm	101 km/h	135 km/h	149 km/h	149 km/h
	105 714	107 494 Vierbein-Stativ klein	7000 mm	Aufbau erst ab 8 Beton- sockel möglich	108 km/h	129 km/h	150 km/h
		105 188 Fangstange	7500 mm		105 km/h	124 km/h	144 km/h
			8000 mm		105 km/h	126 km/h	140 km/h
	105 715	107 495 Vierbein-Stativ groß	7000 mm	110 km/h	140 km/h	170 km/h	170 km/h
		105 188 Fangstange	7500 mm	105 km/h	137 km/h	159 km/h	159 km/h
			8000 mm	105 km/h	137 km/h	155 km/h	155 km/h

Windlastangaben beziehen sich auf Dachneigung = 0 °

Technische Änderungen,  
Druckfehler und Irrtümer  
vorbehalten. Die Abbildungen  
sind unverbindlich.  
DS118/DE/0123  
© Copyright 2023 DEHN SE

Supportanfragen unter:  
Telefon: +49 9181 1750  
E-Mail: [technik.support@dehn.de](mailto:technik.support@dehn.de)



Erfahren Sie mehr  
zu Teleskopierbare  
Fangstangen:  
[de.hn/SG6fr](https://de.hn/SG6fr)

