Generatoranschlusskasten DEHNcube PV

Überspannungsschäden vermeiden, PV-Anlagen schützen.

Schützen Sie Ihre PV-Anlage und verhindern Sie mit DEHNcube PV kostspielige Überspannungsschäden und Ausfälle. Die anschlussfertige Systemlösung ist für 1 MPP-, 2 MPP- und 3 MPP-Anwendungen verfügbar und kann für die gängigen Wechselrichtertypen im Wohnbau oder Kleingewerbebereich eingesetzt werden.

Ihre Vorteile im Überblick:

Flexible Anschlusstechniken
Ob Push-in-Technik oder original MC4-Steckverbindung - wählen Sie die Produktvarianten, die am besten zu Ihren Installationsanforderungen passt.

Vielseitige Einsatzmöglichkeiten
DEHNcube ist erhältlich für PV-Systeme bis 1000 V, 1100 V und 1200 V Stringspannung, ebenso wie für ein, zwei und drei MPP-Eingänge.

Einfache und schnelle Installation
Eine werksseitige Vormontage aller wichtiger Komponenten erspart Ihnen wertvolle Zeit.

Schnelle Wandmontage
Die in der Gehäuserückwand gut zugänglichen Montagelöcher erleichtern den Einbau.

Einfache Auswahl - DEHNcube PV

Generatoranschlusskästen für Photovoltaik

Überspannungsschutz DC
Typ 1 Kombi-Ableiter
DEHNcombo

Gebäude mit Blitzschutz
Trennungsabstand nicht eingehalten



Gebäude ohne / mit Blitzschutz
Trennungsabstand eingehalten

Überspannungsschutz DC
Typ 2 Ableiter
DEHNguard YPV

Schraubanschlusstechnik / Kabeleinführung



Anschlusstechnik original MC4-Steckverbindung



Schraubanschlusstechnik / Kabeleinführung



Anschlusstechnik original MC4-Steckverbindung



Anzahl der Anschlüsse

1 MPP je 2 Strings
900 975

2 MPP je 2 Strings
900 976

3 MPP je 2 Strings
900 978

1 MPP je 1 String
900 985

2 MPP je 1 String
900 986

2 MPP je 2 Strings
900 987

3 MPP je 1 String
900 988

1 MPP je 2 Strings
900 913

2 MPP je 1 String
900 921

2 MPP je 2 Strings
900 923

1 MPP je 1 String
900 911

2 MPP je 1 String
900 924

3 MPP je 1 String
900 931

Erfahren Sie mehr zu DEHNcube PV:
http://de.hn/b62gT

DS399/DE/1224 © Copyright 2024 DEHN SE