



Erdungsmaterial

Praktische Highlights: Erdung einfach gemacht



Die Erdung bildet die Grundlage jeder elektrotechnischen Anlage. Und mit diesen praktischen Highlights geht Ihnen die tägliche Arbeit jetzt noch leichter und schneller von der Hand.

Denken Sie daran: Wie bei allen Bauobjekten muss auch im Wohnbau eine Erdungsanlage nach den gültigen Anforderungen und Kriterien der Erdungsnorm DIN 18014 ausgewählt werden.

Profitieren Sie von diesen Highlights

DEHN Erdungsset mit Tiefenerder: Die ideale Lösung für Einfamilienhäuser mit einer Grundfläche bis 120 m². Es beinhaltet alle Komponenten für eine zukunftsfähige Erdungsanlage.

Bandstahl EASY: Ob Ausrollen, Schneiden, Richten oder Durchfädeln - mittels der weicheren Legierung ist Bandstahl EASY einfacher zu verarbeiten als herkömmliches Bandmaterial.

Korrosionsschutzbinde mit Perforation: Schnell und ohne Werkzeug abgetrennt, leicht zu verstreichen und gut zu dokumentieren - die perforierte rote Korrosionsschutzbinde macht es möglich.

Erdungsset mit Tiefenerder: Zukunftsfähige Erdung für Wohngebäude

DEHN Erdungsset mit Tiefenerder ist speziell für Einfamilienhäuser geeignet:

- mit einer Grundfläche bis 120 m² und einem maximalen Umfang von 80 m
- ohne Blitzschutzsystem
- Neubau ohne Keller

Mehr Infos zum Erdungsset mit Tiefenerder inkl. Aufbauvideo gibt es im Web:



ESET 1 EFH 120	
Art.-Nr.	690 001
Set Inhalt	
Stahldraht verzinkt, gerichtet, abgelängt auf 2m	Potentialausgleichsschiene
MV-Klemme	Korrosionsschutzbinde
Verbindungsklemme	Schlagspitze
Tiefenerder	Anschlusschelle
Edelstahldraht, gerichtet und abgelängt auf 2m	Dichtmanschette
Handschuhe	Kennzeichnung für Anschlussfahne

Bandstahl EASY: Einfach zu verarbeiten und auszurichten

Ob Ausrollen, Schneiden, Richten oder Durchfädeln – mit Bandstahl EASY geht die Verarbeitung einfacher und schneller. Eine weichere Legierung und die damit verbundene geringere Eigenspannung als herkömmliches Bandmaterial sorgen dafür, dass Bandstahl EASY mit wenigen Handgriffen geradlinig ausgerichtet wird.

Neugierig? Dann werfen Sie einen Blick ins Video:



	BA 30X3.5 STTZN EASY R25M	BA 30X3.5 STTZN EASY R50M
Art.-Nr.	854 335	814 335
VPE	25 m	50 m
Werkstoff	St/tZn	St/tZn
Breite	30 mm	30 mm



Korrosionsschutzbinde mit Perforation: Schnell abzutrennen

Schnell und ohne Werkzeug abgetrennt, leicht zu verstreichen und gut zu dokumentieren - die perforierte rote Korrosionsschutzbinde macht es möglich. Sie erleichtert Ihnen die Verarbeitung und verhindert zugleich klebrige Rückstände, die oftmals unerwünschte Spuren in Fahrzeugen hinterlassen.

Hier geht es zum Video:



	KSB PERF RED 50 L10M	KSB PERF RED 100 L10M
Art.-Nr.	557 125	557 130
Breite	50 mm	100 mm
Länge	10 m	10 m



Technischer Support
 Telefon: +49 9181 906 1750
 E-Mail: technik.support@dehn.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
 Die Abbildungen sind unverbindlich.
 DS440/DE/0923
 © Copyright 2023 DEHN SE



Erfahren Sie mehr zu unseren Produkt-Highlights:
 de.hn/9tict

