

DEHNvario

Kompakter 3in1-Ableiter für Schutz und Verfügbarkeit von Videoübertragungssystemen



Lösung mit Einzelkomponenten



Platz- und anwendungsoptimierter 3in1-Ableiter DEHNvario

3in1-Ableiter DEHNvario:

- Geeignet für analoge Videosignale (BNC), für RS485 (Schwenk-, Neige-, Zoom-Funktionen) und für 230 V-Versorgung
- Einsetzbar nach dem Blitzschutzzonen-Konzept an den Schnittstellen 0_B bis 2 und höher
- Hohes Ableitvermögen bis 5 kA (8/20 µs) pro Ader
- Schnelle, werkzeuglose Installation durch Direktstecktechnik
- Hutschienenmontage

DVR BNC RS485 230	Art.-Nr. 928 440		
Schnittstelle	Power	RS485	Video
Ableiterklasse	Typ 2/Class II	TYPE 2 P1	TYPE 2 P2
Nennspannung U _N	230 V AC	5 V DC	5 V DC
Höchste Dauerspannung U _C	255 V AC	8 V DC	6,4 V DC
Nennstrom I _L	10 A	0,5 A	0,1 A
Grenzfrequenz f _G	–	100 MHz	300 MHz



Reduziert Platzbedarf, Anschaffungs- und Lagerhaltungskosten:

Der kompakte 3in1-Ableiter schützt 3 Schnittstellen in einem Gerät.



Spart Installationszeit:

Mit der Direktstecktechnik kann der Leitungsanschluss einfach und schnell erfolgen.



Reduziert den Installationsaufwand:

Durch den stoßstromtragfähigen Hutschienenkontakt ist der Anschluss zur Erdung ohne zusätzliche Erdungsleiter bereits hergestellt.



Vereinfacht den Ableiterwechsel:

Die steckbaren Anschlusseinheiten ermöglichen den schnellen und einfachen Ableiterwechsel.