

TBM 19.35M FP565 STTZN (103 019)



Fotografía no vinculante



Tipo	TBM 19.35M FP565 STTZN
Art. Nr.	103 019
Material	St/tZn
Altura sobre el suelo (I1)	19350 mm
Partes del mástil captador	3
Máx. velocidad del viento	160 km/h
Longitud del mástil captador (I2)	5400 mm
Tamaño del zócalo para montaje	400 x 400 mm
Versión del zócalo para montaje	4x Ø28 mm para 4x M24 (300 x 300 mm)
Dimensiones de la cimentación de hormigón in situ (l x a x h)	1600 x 1600 x 900 mm
Revestimiento de zinc según EN 1461	aprox. 100 µm
Norma	EN 62561-(1+2)
Peso	310 kg
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389099
GTIN	4013364129832
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.