



Bei Niederschlägen verwendbar

Für Innenraum- und Freiluftanlagen

Mit aufschraubbarem Schaltstangenkopf als
Schaltstange

Aufnahmekopf für Spindel mit Sechskant

Als Erdungsstange verwendbar

ISN 36 SK 1500

Nennspannung U_N	36 kV
Gesamtlänge l_G	1500 mm
Isolierstrecke	525 mm
Länge Handhabe l_H	500 mm
Eintauchtiefe	475 mm

Isolierrohr Glasfaserverstärktes Polyesterrohr, Ø30 mm, gelb

Abschlussstück Rutschsichere Kunststoffkappe bzw. Steckkupplung zur Handhabeverlängerung

Bestellinformationen

Typ	ISN 36 SK 1500
Art.-Nr.	766 215
VPE	1 St

Änderung in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich. Die dargestellten Bilder können von der beschriebenen Baugruppe abweichen.