

DARC STG (781 000)

- Optische Erfassung des Störlichtbogens mittels 3 Sensoren und Ansteuerung der Kurzschließerpatronen
- Optische und akustische Anzeige der Auslösung
- Eigenprüfeinrichtung



Abbildung unverbindlich





Abbildung unverbindlich

Typ Art.-Nr.	DARC STG 781 000 
Nennspannung (U _N)	230 V
Frequenz	50 Hz
Überspannungskategorie	CAT II
Bemessungsstoßspannung	2,5 kV
Typ. Betriebsstromaufnahme	0,25 A
Typ. Leistungsaufnahme	60 VA
Schutzart	IP 20 (IP 30 im angeschlossenen Zustand)
Schutzklasse	2
Abmessung (ohne Sensoren)	200 x 300 x 400 mm
Gehäuseabmessung mit Sensoren	200 x 350 x 650 mm
Gewicht	12 kg
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364151086
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Weitere Angaben zu Störlichtbogenschutzsystem DEHNarc können der Montageanleitung Nr. 1749 entnommen werden.