


Standort Neumarkt

Anfahrtsbeschreibung



Anfahrt von Richtung Nürnberg:

über A3; Ausfahrt 92a-Neumarkt i.d.Opf.; rechts abbiegen auf B299; bei Habershöhe an der Ampel links abbiegen (Beschilderung Neumarkt i. d. Opf./Stadtmitte); weiter auf Amberger Straße (2 km) / Dammstraße (150 m) / Kurt-Romstöck-Ring (1,1 km); links abbiegen auf Freystädter Straße (200 m); rechts abbiegen auf Dreichlingerstraße (200 m); links abbiegen auf Hans-Dehn-Straße und dem Straßenverlauf folgen bis Sie uns auf der rechten Seite sehen.

Anfahrt von Richtung Regensburg:

über A3; Ausfahrt 92-Neumarkt-Ost nehmen; links auf St2240 fahren; dem Straßenverlauf ca. 9 km folgen bis diese zu Badstraße wird; links abbiegen auf Ziegelhüttenweg; im Kreisverkehr zweite Ausfahrt (Flutgrabenweg) nehmen (700 m); gerade über die Ampel; an der zweiten Kreuzung links abbiegen auf Ingolstädter Straße.; nach der Bahnbrücke rechts abbiegen auf Hans-Dehn-Straße und dem Straßenverlauf folgen. Wir befinden uns auf der linken Seite.

Anfahrt von Richtung München:

über A9; Ausfahrt 56-Hipoltstein nehmen; rechts auf St2238 fahren (6,5 km); am Kreisverkehr dritte Ausfahrt nehmen (12 km); jeweils die zweite Ausfahrt an den beiden Folgekreisverkehren bis Kreuzung B8 / Ingolstädter Straße (2 km) und links abbiegen; nach ca. 950 m links auf Hans-Dehn-Straße abbiegen. Wir befinden uns auf der linken Seite.

Umweltbewusst mit der Bahn:

Der Bahnhof Neumarkt(Oberpf) ist von Nürnberg und Regensburg direkt erreichbar. Folgen Sie der Unterführung Richtung Hans-Dehn-Straße, biegen dort links ab und folgen dem Straßenverlauf für ca 500 m.