



Produkte Verwaltungsgebäude

Energietechnik

Pos.	Schutzgeräte	Typ	Artikelnr.
Blitzschutzpotentialausgleich			
Hauptverteilung(Blitzstrom-Ableiter/Kombi-AbleiterTyp1,modular)			
1	DEHNventil modular TNC	DV M TNC 255	951 300
1	DEHNventil modular TNS	DV M TNS 255	951 400
1	DEHNventil modular TT	DV M TT 255	951 310
Überspannungsschutz			
Unterverteilung $\leq 125A$ (Überspannungs-Ableiter Typ2, modular)			
2	DEHNguard modular TNC	DG M TNC 275	952 300
2	DEHNguard modular TNS	DG M TNS 275	952 400
2	DEHNguard modular TT	DG M TT 275	952 310
Unterverteilung $>125A$ (Überspannungs-Ableiter Typ2, mit integrierter Ableitervorsicherung, modular)			
3	DEHNguard modular TNC CI	DG M TNC CI 275	952 304
3	DEHNguard modular TNS CI	DG M TNS CI 275	952 401
3	DEHNguard modular TT CI	DG M TT CI 275	952 322
Endgeräteschutz			
Endgeräte (Überspannungs-Ableiter Typ3)			
4	Hutschiene(1-polig)	DR M 2P 255	953 200
4	Hutschiene(3-polig)	DR M 4P 255	953 400
4	Drehstromgeräte(Montage auf Hutschiene)	DR M 4P 255	953 400
4	Im Kabelkanal(Montage im Kabelkanal)	DSA 230 LA	924 370
4	Steckdose(Montage hinter Steckdose)	STC 230	924 350

Informationstechnik

Pos.	Schutzgeräte	Typ	Artikelnr.
Blitzschutzpotentialausgleich			
Zentrale/Zentralverteiler(Typ1)			
5	Schnittstelle 1DA (Typ1)	BXT ML2 B 180	920 211 + 920 300
5	Schnittstelle 2DA (Typ1)	BXT ML4 B 180	920 310 + 920 300
5	Symetrische Schnittstelle 1DA (Typ1/2)	BXT ML2 BD 180	920 247 + 920 300
5	Symetrische Schnittstelle 2DA (Typ1/2)	BXT ML4 BD 180	920 347 + 920 300
5	Unsymetrische Schnittstelle 1DA (Typ1/2)	BXT ML2 BE S 48	920 225 + 920 300
5	Unsymetrische Schnittstelle 2DA (Typ1/2)	BXT ML4 BE 180	920 327 + 920 300
6	Telefonleitung 10DA (Typ1)	DEHNrapid	1 x 907 401 + 1 x 907 498 +
Überspannungsschutz			
Etagenverteilung bzw. Endgerät (Typ2)			
7	TK-Etagenverteiler	DPA M CLE RJ45B 48	929 121
8	Telefon Endgerät	DSM TC 2 SK	924 272
9	Data-Etagenverteiler	DPA M CLE RJ45B 48	929 121
10	PC-Endgerät	DPA M CLE RJ45B 48	929 121
11	EIB/KNX	BT 24	925 001
12	Potentialausgleichsschiene	K12	563 200