

DEHNshield® ZP Basic

Typ 1 + 2 Kombi-Ableiter für den Vorzählerbereich

NEU
Überspannungsschutz
jetzt Pflicht!



DEHNshield® ZP Basic schützt Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz



Der Kombi-Ableiter für das 40 mm-Sammelschienensystem ist speziell **für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz** geeignet. Die bewährte Funkenstreckentechnologie ermöglicht den Einsatz im Vorzählerbereich und erfüllt lückenlos die VDN-Richtlinie. Durch hohen Nennableitstoßstrom erfüllt DEHNshield® ZP Basic alle Anforderungen der neuen **DIN VDE 0100-534**. Außerdem wird durch das entsprechende Blitzstromableitvermögen die normative Forderung zum Einbau des Typ 1-Ableiters bei Freileitungseinspeisungen erfüllt. Der Ableiter mit koordinierter Schutzwirkung entsprechend Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 bietet auch Endgeräteschutz.

Technische Daten	DSH ZP B TT/TNS	DSH ZP B TNC
Art.-Nr.	900 396	900 395
Maximale Dauerspannung U_c		255 V
Blitzstoßstrom I_{imp}		7,5 kA
Nennableitstoßstrom I_n		20 kA
Schutzpegel U_p		$\leq 1,5$ kV



Ihre Vorteile:

Überspannungsschutz für Wohngebäude ohne äußeren Blitzschutz entsprechend DIN VDE 0100-534

Langlebig und wartungsfrei:

- zuverlässige Funkenstreckentechnologie ermöglicht Einsatz im Vorzählerbereich
- schützt die gesamte Elektroinstallation inklusive des elektronischen Zählers
- durch den Einsatz im ansonsten ungenutzten Vorzählerbereich bleibt mehr Platz im Nachzählerbereich

Einfache und zeitsparende Montage:

- werkzeuglos und direkt auf das Sammelschienensystem aufrastbar
- minimiert das Fehlerrisiko bei der Installation

DEHNshield® ZP

Typ 1 + 2 Kombi-Ableiter für den Vorzählerbereich

NEU
Überspannungsschutz
jetzt Pflicht!



DEHNshield® ZP schützt Gebäude mit äußerem Blitzschutz



Der Kombi-Ableiter DEHNshield® ZP für das 40 mm-Sammelschiensystem ist mit seinen Parametern speziell **für Gebäude mit äußerem Blitzschutz** geeignet. Die bewährte Funkenstreckentechnologie ermöglicht den Einsatz im Vorzählerbereich und erfüllt lückenlos die VDN-Richtlinie. Durch hohes Blitzstromableitvermögen erfüllt DEHNshield® ZP die Anforderungen der **DIN VDE 0185-305** für die Blitzschutzklassen III und IV. Der Ableiter mit koordinierter Schutzwirkung entsprechend Typ 1 + Typ 2 + Typ 3 bietet auch Endgeräteschutz.

Technische Daten	DSH ZP TT/TNS	DSH ZP TNC
Art.-Nr.	900 397	900 398
Maximale Dauerspannung U_c		255 V
Blitzstoßstrom I_{imp}		12,5 kA
Nennableitstrom I_n		20 kA
Schutzpegel U_p		$\leq 1,5$ kV



Ihre Vorteile:

Überspannungsschutz für Gebäude mit äußerem Blitzschutz entsprechend DIN VDE 0185-305

Langlebig und wartungsfrei:

- zuverlässige Funkenstreckentechnologie ermöglicht Einsatz im Vorzählerbereich
- schützt die gesamte Elektroinstallation inklusive des elektronischen Zählers
- durch den Einsatz im ansonsten ungenutzten Vorzählerbereich bleibt mehr Platz im Nachzählerbereich

Einfache und zeitsparende Montage:

- werkzeuglos und direkt auf das Sammelschiensystem aufrastbar
- minimiert das Fehlerrisiko bei der Installation

Informationen zu unseren eingetragenen Marken („Registered Trademarks“) finden Sie im Internet unter www.dehn.de/de/unser-eingetragene-marken. Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.