

Drahtlose Inspektionskamera
für Anlagen bis 150 kV

Macht Unsichtbares sichtbar



Die drahtlose Inspektionskamera ermöglicht ohne Freischaltung die sichere Inspektion von Schaltanlagen und Oberleitungen mit Nennspannungen bis 150 kV / 15 bis 60 Hz auch ohne Spezialausbildung

Ihre Vorteile auf einen Blick

Macht Unsichtbares sichtbar. Entdecken von Verschmutzungen und Schäden mithilfe der durch die Inspektionskamera live übertragenen Foto- und Filmaufnahmen.

Erhöht die Sicherheit. Mit der an der Isolierstange angebrachten Kamera bleibt die Elektrofachkraft stets außerhalb des Gefahrenbereiches.

Anlagenzustand dokumentieren. Ganz einfach Fotos und Filme für die Dokumentation erstellen und archivieren.

Spart Zeit. Eine Freischaltung der Anlage während der Inspektion ist nicht notwendig.

Wartung von elektrischen Bahnen. Die Inspektionskamera kann auch für die Inspektion von Oberleitungen zum Einsatz kommen.





Sichere Inspektion.

Einfaches Handling mit Funkverbindung zu Smartphone oder Tablet.



Details der Anlage überprüfen.

Optional: Sie können mit dem Makro-Objektiv kleinste Schäden finden und dokumentieren.



Mit Sprache steuern.

Die Bedienung der Kamera ist auch über Sprachsteuerung möglich.



Inspektionskamera im Komplettsset erhältlich



Die drahtlose Inspektionskamera ist als Komplettsset im Koffer erhältlich. Das Set besteht aus einer Kamera mit Akku, USB-Kabel, einem Gehäuse, einem Adapter mit Zahnkupplung und einem Koffer für den Transport.



Technische Daten - Set Digitalkamera **)

Typ SET DIGIK AC2

Art.-Nr.	766 480
Nennspannung	bis 150 kV
Frequenz	15 - 60 Hz
Auflösung	12 Megapixel
Bildstabilisator	elektronisch
Formate	JPEG/RAW und MP4
Ext. SD-Speicherkarte *)	microSD (max. 256 GB) *)
Ausstattung	Fernsteuerung per App
Sprachsteuerung	ja
Akkulaufzeit	max. 180 Minuten
Schnittstelle	USB-Typ-C

*) Handgriff, Isolierstangen und microSD-Karte sind nicht im Lieferumfang enthalten.

**) Systemanforderungen: Android-Version v8.0 oder iOS-Version v12.0 und höher

Zubehör

Handgriff mit Zahnkupplung

G ZK 230 bis 1000 V / 15 bis 60 Hz und 1500 V / DC Art.-Nr. 766 393

G ZK 230

Makro-Objektiv für Nahaufnahmen

Typ MO Art.-Nr. 766 483
DIGIK AC2



Technischer Support
Telefon: +49 9181 906 1750
E-Mail: technik.support@dehn.de

Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten.
Die Abbildungen sind unverbindlich.
DS261/DE/1023
© Copyright 2023 DEHN SE



Erfahren Sie mehr zur
DEHNproX Inspektionskamera:
de.hn/3uAng

