



Das neue
DEHNshield ZP Basic SG
Click + Power



Kompakt & komplett werkzeuolos.

Integrierte Sicherung
für den einfachen
Spannungsabgriff



Zwei integrierte Anschlüsse
für die intelligente
Messeinrichtung sparen
Zeit und Komponenten

Technische Daten DEHNshield ZP Basic SG

| | |
|--|---------------------|
| Art.-Nr. | 909 396 (TT/TNS) |
| Typ | DSH ZP B2 SG TT 255 |
| Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem (gem. VDE-AR-N 4100) | ✓ |
| Schutzwirkung | Typ 1 + 2 + 3 |
| Blitzstoßstrom (10/350 µs) [L-PEN] (I_{imp}) | 7,5 kA |
| Schutzpegel (U_p) [L-N / N-PE] | ≤ 1,5 kV |
| Max. netzseitiger Überstromschutz | 160 A gG |



Das neue DEHNshield ZP Basic SG

Noch innovativer als sein Vorgänger:
Normen und Richtlinien werden
mit einem Handgriff schnell und
zuverlässig erfüllt.

- geringster Platzbedarf
im Zählerschrank
- Rapid Arc Control (RAC):
modernste Funkenstreckentechnologie
für geringste Restenergie

Passgenaue Sicherheit

Berührungsschutz mit flexibler
Größenanpassung für jedes Zähler-
schranksystem

Push-In Erdungsklemme

komplett werkzeuolos
Montage dank Click + Power®

Passt immer –
schmalster Ableiter

Das neue DEHNshield ZP Basic SG – Ihre Vorteile:

- **Bewährt:** weiterhin die perfekte Überspannungsschutzlösung für Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
- **Zwei in eins:** VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443/-534 werden mit einem Gerät optimal erfüllt
- **Passt immer:** schmalster Kombi-Ableiter für das 40mm Sammelschienensystem
- **Ein Zählerfeld reicht aus:** selbst bei zwei SLS mit Einspeiseadapter
- **Kompakt und platzsparend:** Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem über integrierte Sicherung inklusive zwei Spannungsabgriffen
- **Zuverlässiger Endgeräteschutz:** Kombi-Ableiter mit Schutzwirkung Typ 1 + 2 + 3

Mehr Infos unter:
de.hn/zpbl

DEHN schützt.
Überspannungsschutz
Blitzschutz/Erdung
Arbeitsschutz

DEHN SE + Co KG | www.dehn.de

Kontakt

Tel.: +49 9181 906-1750

Mail: technik.support@dehn.de