



Generatoranschlusskasten DEHNcube PV

# Überspannungsschäden vermeiden, PV-Anlagen schützen.



Schützen Sie Ihre PV-Anlage und verhindern Sie mit DEHNcube PV kostspielige Überspannungsschäden und Ausfälle. Die anschlussfertige Systemlösung ist für 1 MPP-, 2 MPP- und 3 MPP-Anwendungen verfügbar und kann für die gängigen Wechselrichtertypen im Wohnbau oder Kleingewerbebereich eingesetzt werden.

## Ihre Vorteile im Überblick:

### **Flexible Anschlussstechniken**

Ob Push-in-Technik oder original MC4-Steckverbindung - wählen Sie die Produktvarianten, die am besten zu Ihren Installationsanforderungen passt.

### **Vielseitige Einsatzmöglichkeiten**

DEHNcube ist erhältlich für PV-Systeme bis 1000 V, 1100 V und 1200 V Stringspannung, ebenso wie für ein, zwei und drei MPP-Eingänge.

### **Einfache und schnelle Installation**














Eine werksseitige Vormontage aller wichtiger Komponenten erspart Ihnen wertvolle Zeit.

### **Schnelle Wandmontage**

Die in der Gehäuserückwand gut zugänglichen Montagelöcher erleichtern den Einbau.

# Einfache Auswahl - immer das richtige Produkt

Wählen Sie, passend zu Ihren individuellen Anforderungen, aus unserem übersichtlichen Produktportfolio DEHNcube PV.

	Art.Nr.	Typ	MPP-Tracker / Strings	Anschlussstechnik
	900 975	Typ 1 + 2	1 MPP je 2 Strings	Schraubanschluss / Kabeleinführung
	900 976	Typ 1 + 2	2 MPP je 2 Strings	Schraubanschluss / Kabeleinführung
	900 978	Typ 1 + 2	3 MPP je 2 Strings	Schraubanschluss / Kabeleinführung
	900 985	Typ 1 + 2	1 MPP je 1 String	Original MC4-Steckverbindung
	900 986	Typ 1 + 2	2 MPP je 1 String	Original MC4-Steckverbindung
	900 987	Typ 1 + 2	2 MPP je 2 Strings	Original MC4-Steckverbindung
	900 988	Typ 1 + 2	3 MPP je 1 String	Original MC4-Steckverbindung
	900 913	Typ 2	1 MPP je 2 Strings	Schraubanschluss / Kabeleinführung
	900 921	Typ 2	2 MPP je 1 String	Schraubanschluss / Kabeleinführung
	900 923	Typ 2	2 MPP je 2 Strings	Schraubanschluss / Kabeleinführung
	900 911	Typ 2	1 MPP je 1 String	Original MC4-Steckverbindung
	900 924	Typ 2	2 MPP je 1 String	Original MC4-Steckverbindung
	900 931	Typ 2	3 MPP je 1 String	Original MC4-Steckverbindung

Ob für Gebäude mit oder ohne Blitzschutz und Trennungsabstand (nicht) eingehalten, mit Anschlussstechnik Schraubanschluss / Kabeleinführung oder original MC4-Steckverbindung: DEHN bietet Ihnen die passende Lösung, kompakt zusammengefasst in der **Auswahlhilfe „Generatoranschlusskästen für Photovoltaik“** unter <http://de.hn/4JraD>.



## Technischer Support

Telefon: +49 9181 906 1750  
E-Mail: [technik.support@dehn.de](mailto:technik.support@dehn.de)

Technische Änderungen,  
Druckfehler und Irrtümer  
vorbehalten. Die Abbildungen  
sind unverbindlich.  
DS396/DE/1224

© Copyright 2024 DEHN SE



Erfahren Sie mehr zu  
DEHNcube PV:  
<http://de.hn/5BY6b>

