

# Produktauswahl für Wohnbau nach DIN VDE 0100-443/-534



DEHN setzt auf Schutzlösungen, die die Norm erfüllen und darüber hinaus Ihnen und Ihren Kunden maximale Sicherheit und Service bieten. Über den Standard hinaus. Denn als Pionier im Überspannungsschutz sehen wir uns unseren Kunden gegenüber verpflichtet, unser zentrales Versprechen einzulösen: **DEHN schützt.®**

	DEHNshield® ZP TT / TNS	<b>EMPFEHLUNG</b> DEHNshield® ZP Basic TT / TNS	DEHNguard® modular TNS
Erfüllt die Norm DIN VDE 0100-443	✓	✓	✓
Für Wohngebäude mit äußerem Blitzschutz (nach DIN VDE 0185-305, Blitzschutzklasse III)	✓	—	—
Einsetzbar bei Freileitungseinspeisung (nach DIN VDE 0100-534)	✓	✓	—
Schützt ab Einspeisepunkt (inkl. Zähler(n) und Smart Metering Gateway)	✓	✓	—
Langlebig	■ ■ ■ ■ ■ wartungsfrei	■ ■ ■ ■ ■ wartungsfrei	■ ■ ■ ■ □ □ wartungsfreundlich
Blitzstoßstromtragfähigkeit	12,5 kA	7,5 kA	—
Montagefreundlichkeit	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ □ □
Wellenbrecherfunktion (ermöglicht Koordination zum Endgerät)	✓	✓	—
Resistent gegen Netzfehler (Neutralleiterunterbrechung)	✓	✓	—
Spart Platz im Nachzählerbereich	✓	✓	—
Funktionsanzeige	✓	✓	✓
Art.-Nr.	900 397	900 396	952 400
Listenpreis <sup>1)</sup>	<b>540,00 Euro</b>	<b>340,00 Euro</b>	<b>243,20 Euro</b>

<sup>1)</sup> Alle genannten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen und verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt.

**Weitere Informationen: [de.hn/vde0100](http://de.hn/vde0100)**

Informationen zu unseren eingetragenen Marken („Registered Trademarks“) finden Sie im Internet unter [www.dehn.de/de/unsere-eingetragenen-marken](http://www.dehn.de/de/unsere-eingetragenen-marken). Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.