

# Technisches Datenblatt

## Drahtlose Inspektionskamera



### Macht Unsichtbares sichtbar

Alles auf einem Blick! Hier finden Sie alle Vorteile und Informationen der drahtlosen Inspektionskamera, dem Tool zur regelmäßigen Überprüfung von elektrischen Anlagen bis 123 kV, für Sie übersichtlich zusammengefasst:

- Erleichtert die Arbeit: Ideal für enge, schwer zugängliche Stellen
- Einfach zu bedienen: Keine Spezialausbildung notwendig
- Erhöht die Sicherheit: Elektrofachkraft muss nicht in den unmittelbaren Gefahrenbereich eindringen
- Spart Zeit: Kein Freischalten der Anlage notwendig
- Drahtlose Bedienung: Über Smartphone oder Tablet per kostenloser App
- Einfache Dokumentation: Mit zusätzlicher SD Karte Fotos und Filme erstellen und archivieren
- Frühzeitig erkennen: Bruchschäden, Korrosionsschäden, übermäßige Verschmutzung
- Überbrückungssicher: Auch bei Berührung unterschiedlicher elektrischer Potenziale keine Lichtbogengefahr
- Flexibel: Arbeitskopf abwinkelbar bis über 90°
- Jetzt **NEU**: Starrer Adapter ADS ZK 185

Typ	SET DIGIK
Art.-Nr.	766 390
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	bis 123 kV
Frequenz	15-60 Hz
Auflösung	18,2 Megapixel
Objektiv	Weitwinkelobjektiv mit 10-fach optischem Zoom
Bildstabilisator	optischer Bildstabilisator
Fokus	Autofokus
Ausstattung	Imaging Edge Mobile App, Wi-Fi integriert
Schnittstellen	Micro-USB (USB 2.0) Anschluss
Akkulaufzeit	ca. 220 Bilder
Videofunktion	HD Videoaufnahmen MP4 Format möglich
Kameraabmessung	62,4 x 67,8 x 33,3 mm
Gehäuseabmessung	95 x 88 mm
Gesamtlänge Arbeitskopf	260 mm
Abmessung Koffer	395 x 290 x 105 mm

\*) Handgriff und Isolierstangen sind nicht im Lieferumfang enthalten.



### Im Koffer enthalten

Die drahtlose Inspektionskamera ist ein **Komplettset** im Koffer. Bestehend aus:

1	Kunststoffkoffer mit Schaumstoffausschnitten
2	Flexibler Adapter Zahnkupplung (standardmäßig im Koffer)
3	Gehäuse Digitalkamera
4	Digitalkamera
5	Sony Gebrauchsanleitung
6	Micro USB-Kabel



### Optionales Zubehör

#### LED-Beleuchtung

- Für Arbeiten auch an **schlecht beleuchteten Einsatzorten**
- Inklusives transparentes Gehäuse mit Verschluss für LED-Taschenlampe
- Zur Montage auf das Kameragehäuse



Typ	LED DIGIK ISO
Art.-Nr.	766 395
Nennspannung (U <sub>N</sub> )	bis 123 kV
Leuchtmittel	Mini LED Taschenlampe
Lichtstrom	37 Lumen

### Unser Tipp!

**Robust, belastbar und ohne Abknicken**

Beim Kauf der Beleuchtung empfehlen wir den Einsatz des starren Adapters ADS ZK 185. So ist die Kamera trotz des zusätzlichen Gewichts durch die Beleuchtung leicht bedienbar.

## Empfohlene Zubehörteile für drahtlose Inspektionkamera











### Handgriff mit Zahnkupplung

#### Nennspannungen bis 1000 V / 15 ... 60 Hz und 1500 V / DC






Beschreibung	Typ	Art.-Nr.	Gerät
Handgriff mit Zahnkupplung	HG ZK 230	766 393	

### Isolierstangen, Verlängerungen und Adapter

#### Nennspannungen bis 36 kV / 15 ... 60 Hz

Beschreibung	Typ	Art.-Nr.	Gerät
Isolierstange, mit Handhabe und Steckkupplung, 1300 mm	IS 36 ZK STK 1300	785 325	
Isolierstange, teilbar, mit Handhabe und Steckkupplung, 1300 mm	IS T 36 ZK STK 1300	785 315	
Isolierstange IS STK, beidseitige Steckkupplung, 30 mm, 1280 mm	IS 36 STK 30 1280	766 363	
Adapter mit Zahnkupplung, 360 mm	AD ZK STK 30 360	766 359	
Isolierstange, Spindel mit Querstift, 1025 mm	IS 36 SQ 1000	766 311	
Isolierstange, Spindel mit Querstift, 1525 mm	IS 36 SQ 1500	766 315	
Isolierstange, Spindel mit Querstift und Steckkupplung, 1025 mm	IS 36 SQ STK 1000	766 301	
Adapter Spindel-Querstift / Zahnkupplung, 182 mm	AD SQ ZK 165	766 396	
<b>NEU</b> Starrer Adapter mit Zahnkupplung, 185 mm	ADS ZK 185	766 389	
Verlängerung mit Zahnkupplung, 220 mm	ISV 220 ZK MS	785 316	
Verlängerung mit Zahnkupplung, 320 mm	ISV 320 ZK MS	785 317	
Verlängerung mit Zahnkupplung, 420 mm	ISV 420 ZK MS	785 318	
Verlängerung mit Zahnkupplung, 820 mm	ISV 820 ZK MS	785 319	
Isolierstangenverlängerung ISV 36 STK, beidseitige Steckkupplung, 30 mm, 910 mm	ISV 36 STK 30 910	766 356	
Isolierstangenverlängerung ISV 36 STK, beidseitige Steckkupplung, 30 mm, 1280 mm	ISV 36 STK 30 1280	766 366	
Handhabeverlängerung HV STK, beidseitige Steckkupplung, 30 mm, 710 mm	HV STK 30 710	766 335	
Handhabeverlängerung HV STK, beidseitige Steckkupplung, 43 mm, 910 mm	HV STK 43 910	766 456	
Handhabeverlängerung HV STK, beidseitige Steckkupplung, 43 mm, 1280 mm	HV STK 43 1280	766 466	

#### Nennspannungen bis 123 kV / 15 ... 60 Hz

Beschreibung	Typ	Art.-Nr.	Gerät
Isolierstange, Spindel mit Querstift, Steckkupplung, 30 mm, 2000 mm	IS 123 SQ STK 2000	766 322	
Adapter Spindel-Querstift / Zahnkupplung, 182 mm	AD SQ ZK 165	766 396	
<b>NEU</b> Starrer Adapter mit Zahnkupplung, 185 mm	ADS ZK 185	766 389	
Verlängerung mit Zahnkupplung, 220 mm	ISV 220 ZK 123 SN7739	785 311	
Verlängerung mit Zahnkupplung, 320 mm	ISV 320 ZK 123 SN7740	785 312	
Verlängerung mit Zahnkupplung, 420 mm	ISV 420 ZK 123 SN7741	785 313	
Verlängerung mit Zahnkupplung, 820 mm	ISV 820 ZK 123 SN7742	785 314	
Handhabeverlängerung HV STK, beidseitige Steckkupplung, 30 mm, 710 mm	HV STK 30 710	766 335	
Handhabeverlängerung HV STK, beidseitige Steckkupplung, 43 mm, 910 mm	HV STK 43 910	766 456	
Handhabeverlängerung HV STK, beidseitige Steckkupplung, 43 mm, 1280 mm	HV STK 43 1280	766 466	

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:

Support Arbeitsschutz

Hotline ☎ 09181 906-1510

technik.support@dehn.de