

DARC TRM (781 010)

- Trennmesser mit Leistenabdeckung zum Einsatz in NH-Sicherungslastschaltleiste. Galvanische Verbindung zwischen Sammelschiene und Steuergerät



Abbildung unverbindlich





Abbildung unverbindlich

Typ	DARC TRM
Art.-Nr.	781 010 
Nennspannung (U _N)	230 / 400 V
Frequenz	50 Hz
Netzformen	TN, TT
Überspannungskategorie	CAT IV
Bemessungsstoßspannung	6 kV
Prospektiver Kurzschlussstrom	2-25 kA
Min. Kurzschlusshaltezeit bei 25 kA	70 ms (typ. 100 ms)
Dynamische Kurzschlussfestigkeit	2,1 x 25 kA = 52,5 kA (Scheitelwert)
Baugröße	NH 3
Schutzart	IP 20 (IP 30 im eingebauten bzw. angeschlossenen Zustand)
Max. zulässige Fallhöhe	0,25 m
Gewicht	516 g
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099
GTIN (EAN)	4013364148444
VPE	1 Stk.

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

Weitere Angaben zu Störlichtbogenschutzsystem DEHNarc können der Montageanleitung Nr. 1749 entnommen werden.