


Produktauswahl

Überspannungsschutz
Blitzschutz / Erdung



Blitz- und Überspannungsschutz für Niederspannungs-Verbraucheranlagen 230/400 V

Kombi-Ableiter - Einbauort: z. B. Hauseinspeisung / Zählerplatz

	Typ	Art.-Nr.
 DEHNshield ZP Basic ¹⁾ Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 (TT-, TN-S- und TN-C-System) zum Einsatz im 40 mm-Sammelschienenensystem der Hauptstromversorgung von Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung). Mit Push-in-Erdungsklemme. Ableitvermögen: 30 kA (TT, TN-S) bzw. 22,5 kA (TN-C); Schutzpegel: ≤ 1,5 kA	DSH ZP B2 TT 255	909 331
	DSH ZP B2 TNS 255	909 340
	DSH ZP B2 TNC 255	909 330
 DEHNshield ZP Basic SG ¹⁾ Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 (TT-, TN-S- und TN-C-System) zum Einsatz im 40 mm-Sammelschienenensystem der Hauptstromversorgung von Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung). Inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (N und L) jeweils für RfZ/APZ gem. VDE-AR-N 4100. Mit Push-in-Erdungsklemme. Ableitvermögen: 30 kA (TT, TN-S) bzw. 22,5 kA (TN-C); Schutzpegel: ≤ 1,5 kA	DSH ZP B2 SG TT 255	909 396
	DSH ZP B2 SG TNS 255	909 440
	DSH ZP B2 SG TNC 255	909 430
 Zubehör: Anschlussleitung Für die Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems. Für das DEHNshield ZP Basic SG werden zwei Anschlussleitungen benötigt.	ASL DSH ZP SMG APL	909 499
 DEHNshield ZP ¹⁾ Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 (TT-, TN-S- und TN-C-System) zum Einsatz im 40 mm-Sammelschienenensystem der Hauptstromversorgung von Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV). Mit Push-in-Erdungsklemme. Ableitvermögen: 50 kA (TT, TN-S) bzw. 37,5 kA (TN-C); Schutzpegel: ≤ 1,5 kA	DSH ZP 2 TT 255	909 531
	DSH ZP 2 TNS 255	909 540
	DSH ZP 2 TNC 255	909 530
 DEHNshield ZP SG ¹⁾ Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 (TT-, TN-S- und TN-C-System) zum Einsatz im 40 mm-Sammelschienenensystem der Hauptstromversorgung von Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV). Inkl. überstromgeschützter 230 V Spannungsversorgung (N und L) jeweils für RfZ/APZ gem. VDE-AR-N 4100. Mit Push-in-Erdungsklemme. Ableitvermögen: 50 kA (TT, TN-S) bzw. 37,5 kA (TN-C); Schutzpegel: ≤ 1,5 kA	DSH ZP 2 SG TT 255	909 631
	DSH ZP 2 SG TNS 255	909 640
	DSH ZP 2 SG TNC 255	909 630
 Zubehör: Anschlussleitung Für die Spannungsversorgung des intelligenten Messsystems. Für das DEHNshield ZP Basic SG werden zwei Anschlussleitungen benötigt.	ASL DSH ZP SMG APL	909 499
 DEHNshield Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 auf Funkenstreckebasis für den Einsatz in Wohngebäuden mit äußerem Blitzschutz (Blitzschutzklasse III/IV). Der vorsicherungsfreie Einsatz bei Anlagenvorsicherungen bis 160 A bietet gerade in Wohngebäuden eine optimale Anlagenintegration. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DSH TT 255	941 310
	DSH TT 255 FM ²⁾	941 315
	DSH TNC 255	941 300
	DSH TNC 255 FM ²⁾	941 305
	DSH TNS 255	941 400
	DSH TNS 255 FM ²⁾	941 405
 DEHNshield Basic Mehrpoliger, anwendungsoptimierter Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 zum Einsatz im Hauptstromversorgungssystem (3+1-Schaltung) bei Wohngebäuden ohne äußeren Blitzschutz (auch mit Freileitungseinspeisung). Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DSH B TT 255 FM ²⁾	941 316
	DSH B TNC 255 FM ²⁾	941 306
	DSH B TNS 255 FM ²⁾	941 406

Kombi-Ableiter - Einbauort: z. B. Niederspannungsschaltanlage

	Typ	Art.-Nr.
 DEHNvenCI mit integrierter Vorsicherung Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 mit integrierter blitzstromtragfähiger Ableitervorsicherung. Ableitvermögen (10/350 µs): 25 kA; Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DVCI 1 255	961 200
	DVCI 1 255 FM ²⁾	961 205
 DEHNventil modular Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 (TT-, TN-S- und TN-C-System); höchste Anlagenverfügbarkeit durch RAC-Funkenstreckentechnologie; einfacher Schutzmodulwechsel; ermöglicht Endgeräteschutz. Folgestromlöschvermögen: bis 100 kA _{eff} ; Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DV M2 TNS 255 FM ²⁾	956 405
	DV M2 TNC 255 FM ²⁾	956 305
	DV M2 TN 255 FM ²⁾	956 205
	DV M2 TT 2P 255 FM ²⁾	956 115 ³⁾
	DV M2 TT 255 FM ²⁾	956 315 ³⁾

Kombi-Ableiter für Photovoltaik - Einbauort: z. B. DC-Seite Wechselrichter

	Typ	Art.-Nr.
 DEHNcombo YPV Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 für Photovoltaik-Systeme nach IEC 60364-712 / DIN VDE 0100-712. Vorsicherungsfrei bis 10 kA einsetzbar. Optionaler Fernmeldekontakt (FM) ermöglicht die Überwachung der Anlage. Funktions-/Defektanzeige durch Sichtfenster. Blitzstromableitvermögen (10/350 µs): 12,5 kA und 6,25 kA; Baubreite: 4 TE	DCB YPV 1200	900 070
	DCB YPV 1200 FM ²⁾	900 075
	DCB YPV 1500	900 071
	DCB YPV 1500 FM ²⁾	900 076

¹⁾ Bei Einspeisung / Vorsicherung > 160 A: DEHNventil ZP 900 391 (TT, TNS) / 900 390 (TNC) ²⁾ FM = Potentialfreier Fernmeldekontakt ³⁾ In Kürze verfügbar


**Überspannungs-Ableiter - Einbauort: z.B. Unterverteiler, Anlagenschränke
(bei anlagenseitiger Vorsicherung > 125 A)**

	Typ	Art.-Nr.
 DEHNgard modular mit Advanced-Circuit Interruption Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 (TT-, TN-S- und TN-C-System). Mit Schraubklemmen. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG M TT ACI 275 FM ²⁾	952 341
	DG M TNS ACI 275 FM ²⁾	952 440
	DG M TNC ACI 275 FM ²⁾	952 330
 DEHNgard modular mit Advanced-Circuit Interruption Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 (TT-/TN-S- und TN-C-System). Mit Push-in-Doppelklemme. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG MP TT ACI 275 FM ²⁾	942 341
	DG MP TNS ACI 275 FM ²⁾	942 440
	DG MP TNC ACI 275 FM ²⁾	942 330


**Überspannungs-Ableiter - Einbauort: z.B. Unterverteiler, Anlagenschränke
(bei anlagenseitiger Vorsicherung ≤ 125 A)**

	Typ	Art.-Nr.
 DEHNgard modular Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 (TT-/TN-S-/TN-C-System). Mit Schraubklemme. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG M TT 275	952 310
	DG M TT 275 FM ²⁾	952 315
	DG M TNS 275	952 400
	DG M TNS 275 FM ²⁾	952 405
	DG M TNC 275	952 300
	DG M TNC 275 FM ²⁾	952 305
 DEHNgard modular Mehrpoliger, modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 + 3 (TT-/TN-S-System). Mit Push-in-Doppelklemme. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DG MP TT 275	942 310
	DG MP TT 275 FM ²⁾	942 315
	DG MP TNS 275	942 400
	DG MP TNS 275 FM ²⁾	942 405
	DG MP TNC 275	942 300
	DG MP TNC 275	942 300

Überspannungs-Ableiter - Einbauort: Geräteeinbaudosen, Unterflursysteme, Kabelkanäle

	Typ	Art.-Nr.
 DEHNCord Zweipoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 zum einfachen Einsatz in Geräteeinbaudosen, Unterflursystemen und Kabelkanälen. Mit Abschaltfunktion im Fehlerfall. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DCOR L 2P SN1860	999 937
 DEHNCord 3P Dreiphasiger, kompakter Ableiter Typ 2 + 3 für alle Installationssysteme; Montage auf Hutschiene oder durch Anschraubflasche für sehr beengte Bauräume. Schutzpegel: ≤ 1,5 kV	DCOR 3P TT 275 FM ²⁾	900 439

Überspannungs-Ableiter für Photovoltaik - Einbauort: z.B. DC-Seite Wechselrichter

	Typ	Art.-Nr.
 DEHNCube YPV Zweipoliger Überspannungs-Ableiter Typ 2 in IP 65 mit dreistufiger Gleichspannungs-Schaltvorrichtung für PV-Wechselrichter zum Schutz von einem/zwei MPP-Eingängen. Schutzpegel: ≤ 4 kV	DCU YPV SCI 1000 1M	900 910
	DCU YPV SCI 1000 2M	900 920
 Zubehör: Y-Anschlussleitung Zur einfachen Verdrahtung des DEHNCube YPV. Für einen String werden zwei Y-Anschlusskabel benötigt.	AL DCU Y PV L3X1000	900 945
 DEHNgard MP YPV Modularer Überspannungs-Ableiter Typ 2 mit Push-in-Doppelklemmen zum Schutz der DC-Seite des PV-Wechselrichters.	DG MP YPV 1200 FM ²⁾	942 565
	DG MP YPV 1500 FM ²⁾	942 567
 DEHNCube 2 YPV Generatoranschlusskasten für PV-Systeme bis zu 1100 V DC zum Schutz von zwei MPP-Eingängen und einem String. Mit Überspannungsschutz und Push-in-Klemmen für den Ein- und Ausgang. Schutzpegel: ≤ 4 kV	DCU 2 YPV 1100 2M 1S	900 921

Kombi- bzw. Überspannungs-Ableiter für E-Mobility - Einbauort: z.B. vor Wallbox, Ladesäule

	Typ	Art.-Nr.
 DEHNCube EMOB Gehäuseanschlusskasten in IP 65 mit mehrpoligem Überspannungsschutz Typ 1 + 2 bzw. Typ 2 + 3 (mit Zähler) für E-Mobility. Anschlussfertig zur universellen Installation vor der Wallbox 11/22 kW. Mit FM-Kontakt und Funktions-/Defektanzeige	DCU EMOB 2 16	900 901
	DCU EMOB 2 25	900 902
	DCU EMOB 2 25 C	900 903
	DCU EMOB 1 32	900 904
	DCU EMOB 2 32	900 905

²⁾ FM = Potentialfreier Fernmeldekontakt

Überspannungs-Ableiter - Einbauort: z.B. Anlagen, Steuerschränke, Steckdosenebene, Kabelkanäle		Typ	Art.-Nr.
	DEHNrail modular Zwei-/vierpoliger Überspannungs-Ableiter Typ 3 für Industrieelektronik; Hutschienenmontage mit optischer Funktions-/Defektanzeige. Nennspannung: 230 V (400 V) Nennlaststrom: 25 A	DR M 2P 255	953 200
		DR M 2P 255 FM ²⁾	953 205
		DR M 4P 255	953 400
		DR M 4P 255 FM ²⁾	953 405
	DEHNflex M Überspannungs-Ableiter Typ 3 für alle Installationssysteme der Endgeräteebene und akustischer Defektanzeige, Schutzbereich ca. 5 m, Leitungslänge rechts/links des Schutzgerätes. Nennspannung: 230 V max. netzseitiger Überstromschutz: 16 A	DFL M 255	924 396
	DEHNsafe Überspannungs-Ableiter Typ 3, z. B. zum Einbau in den Brüstungskanal mit optischer und akustischer Betriebs- und Defektanzeige, Schutzbereich ca. 5 m Leitungslänge rechts/links des Schutzgerätes; es passen alle TAE-Abdeckungen namhafter Schalterhersteller.	DSA 230 LA	924 370
	STC-Modul Zweipoliger Überspannungs-Ableiter Typ 3 zum Aufrasten auf Schutzkontakt-Steckdosen.	STC 230	924 350
	DEHNprotector Adapter zum Schutz von elektronischen Geräten vor transienten Überspannungen, mit optischer Funktions-/Defektanzeige. Nennlaststrom: 16 A Nennlaststrom: 10 A, integrierter Netzfilter *	DPRO 230	909 230
		DPRO 230 F *	909 240

²⁾ FM = Potentialfreier Fernmeldekontakt

Blitz- und Überspannungsschutz für Telekommunikation		Typ	Art.-Nr.
	DEHNbox Kompakter Überspannungs-Ableiter TYPE 1 + 2 + 3 im Kunststoff-Aufputz-Gehäuse zum Schutz von informationstechnischen Schnittstellen insbesondere Telekommunikationsanschlüsse bis VDSL und G.fast (bis zu 1 GBit/s) mit integrierter Statusanzeige. Anschluss von 1 Doppelader in werkzeugloser Schnellanschlusstechnik und integrierte Zugentlastung für die Anschlussleitung. Ausgangsseitig wahlweiser Anschluss einer Doppelader oder einer Patchleitung mit RJ45 Stecker.	DBX TC B 180	922 220
	BLITZDUCTORconnect Kombinierter Blitz- und Überspannungs-Ableiter TYPE 1 im kompakten und modularen Design. Schnelle und einfache Installation durch Push-in-Anschlusstechnik. Integrierte Statusanzeige mit optionaler Fernsignalisierung (Öffner-Kontakt) mittels Condition Monitoring Einheit DRC IRCM.	BCO ML2 B 180 BCO CL2 B 180	927 210 927 910
	DEHNprotector NT Überspannungs-Ableiter TYPE 2 + 3 für Datenendgeräte zum Überspannungsschutz des Energie- und Datenanschlusses geeignet für digitalen Netzanschluss (IP-Telefonie) und analoge Telefonie und FAX (inkl. Zubehör für RJ11/12 und TAE). Mit optischer Funktions- / Defektanzeige der Energieseite.	DPRO 230 NT	909 310

Überspannungsschutz für KNX / EIB-Systeme		Typ	Art.-Nr.
	BUStector Überspannungs-Ableiter TYPE 2 in Bauform einer Busklemme, abgestimmt auf die Gerätefestigkeit von KNX / EIB-Systemen. Schutz von Linien- oder Bereichskopplern, sowie Gateways und Sensoren an Gebäudeaußenwänden. Systemgetestet mit EIBA-Zertifizierung.	BT 24	925 001

Analog: Breitbandkabel, SAT, terrestrisch; digital: DVB-T, DVB-S, DVB-C

Überspannungsschutz für Antennenanlagen, TV / Radio

		Typ	Art.-Nr.
	DEHNgate Kombi-Ableiter TYPE 1 + 2 + 3 für koaxiale Systeme und Antennenanlagen am Gebäude- / Dacheintritt. Geeignet für SAT-, Digital-SAT-, DVB-T-Anlagen, für terrestrische Anlagen und für Breitbandkabel-Anlagen.	DGA GFF TV	909 705
	DEHNgate Kompakter Überspannungs-Ableiter TYPE 3 mit F-Anschluss zum Schutz für 75 Ohm SAT- und Breitband-Kabel-Anlagen.	DGA FF TV	909 703
	DEHNgate Fünffach-Überspannungs-Ableiter TYPE 2 für 75 Ohm-Antennensysteme. Spezielle Bauform für SAT-Antennenverteiler und Multischalter.	DGA FF5 TV	909 706
	DEHNprotector TV Überspannungs-Ableiter TYPE 2 + 3 für Energie- und Antenneneingang von Endgeräten. Geeignet für SAT-, Digital-SAT, terrestrische und Breitbandkabel-Anlagen. Mit optischer Funktions- / Defektanzeige der Energieseite. Anschluss Eingang / Ausgang = F-Buchse	DPRO 230 TV	909 300

Überspannungsschutz für Datennetzwerke

		Typ	Art.-Nr.
	DEHNpatch CAT 6 / PoE Überspannungs-Ableiter TYPE 2 + 3 für Etagenverteiler und Netzwerk-PC nach EN 50173-1, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at) als Patchkabel für Ethernet und ähnliche Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach CAT 6 und nach Klasse EA bis 500 MHz. Voll geschirmte Ausführung für die Hutschienenmontage. Einsetzbar in 10-Gigabit-Ethernet Netzwerken. Anschlussleitung: Gesamtlänge 3 m Anschlussstecker: Stewart 39 series	DPA M CAT6 RJ45S 48	929 100
	DEHNpatch Class EA / PoE Kombinierter Blitz- und Überspannungs-Ableiter TYPE 1 + 2 + 3 mit integrierter Statusanzeige Anwendungen in strukturierten Verkabelungen nach Klasse EA bis 500 MHz, z. B. Industrial Ethernet, Datenverteiler, digitale Kamerasysteme, Power over Ethernet (IEEE 802.3 konform bis 4PPoE) und generell Ethernet basierte Schnittstellen. Buchse-Buchse-Ausführung für Hutschienenmontage. Einsetzbar in Ethernet Netzwerken bis 10 GBit/s	DPA CL8 EA 4PPOE	929 161
	DEHNprotector LAN100 Überspannungs-Ableiter TYPE 2 + 3 für Datenendgeräte zum Überspannungsschutz des Energie- und Datenanschlusses geeignet für Klasse D nach EN 50173 und 1000 Base-T (Gigabit Ethernet). Mit optischer Funktions- / Defektanzeige der Energieseite. Anschluss Eingang / Ausgang = RJ45 Buchse geschirmt inkl. 1,5 m geschirmtes Patchkabel	DPRO 230 LAN100	909 321
	DEHNpatch outdoor Überspannungs-Ableiter TYPE 2 + 3 für Industrial Ethernet nach Klasse E bis 250 MHz, Power over Ethernet (PoE+ nach IEEE 802.3at) für Outdooranwendungen (IP 66). Montagehalterung mit wahlweiser Mast- oder Wandmontage. Einsetzbar in 1-Gigabit-Ethernet-Netzwerken.	DPA CLE IP66	929 221

Bauteile für Blitzschutz/Erdung

Unser breites Angebot an Bauteilen und Komponenten für Erdungsanlagen und den äußeren Blitzschutz sichert Gebäude vor Blitzschäden. Anbei ein Auszug aus unserem Lieferprogramm.

Erdungsset		Art.-Nr.
	Erdungsset zum Einsatz bei Wohngebäuden bis 120 m ² Grundfläche und ohne Blitzschutzsystem.	690 001
	Enthält alle Komponenten für eine vollumfängliche Erdungsanlage.	
	Bestehend aus Rundmaterial, Tiefenerdern und Montagezubehör.	

Ringerder		Art.-Nr.
	NIRO-Rundstahl Ø10 mm, V4A, Länge 80 m	860 010
	NIRO-Rundstahl Ø10 mm, V4A, Länge 20 m	860 020
	MV-Verbindungsklemme, NIRO, Rd 8-10 mm	390 559
	Anschlussfahne, NIRO-Rundstahl Ø10 mm, V4A, gerichtet, Länge 1500 mm	860 115
	Leitungshalter DEHNhold Rd 10 mm, NIRO, mit Schraube, Dübel und Kunststoffsockel	274 160

Fundamenterder		Art.-Nr.
	Rundstahl Ø10 mm, verzinkt, Länge 81 m	800 010
	Bandstahl 30 x 3,5 mm, verzinkt, Länge 25 m	852 335
	Rundstahl Ø10 mm, verzinkt mit Kunststoffmantel, Länge 50 m (als Anschlussfahne)	800 110
	Anschlussfahne, NIRO-Rundstahl Ø10 mm, V4A, gerichtet, Länge 1500 mm	860 115
	Erdungsfestpunkt Typ M zum Einbetonieren, Platte NIRO (V4A)	478 041
	SV-Klemme, Stahl verzinkt, für Kreuz- und T-Verbindungen, Rd / Rd 7-10 / 7-10 mm, Rd / Fl 7-10 / 30 mm; Fl / Fl 30 / 30 mm	308 220
	Verbindungsklemme für Bewehrung Rd / Fl 6-10 / 30 mm	308 025
	Rd / Fl 6-22 / 30-40 mm	308 030
	Bewehrungsklemme DEHNclip Rd 6* / Rd 10 mm	308 130
	Rd 8* / Rd 10 mm	308 131
	* Nenndurchmesser d _s der Bewehrung (in mm) Rd 10* / Rd 10 mm	308 132
	Rd 12* / Rd 10 mm	308 133
	Rd 6* / Fl 30 x 3-4 mm	308 140
	Rd 8* / Fl 30 x 3-4 mm	308 141
	Rd 10* / Fl 30 x 3-4 mm	308 142
	Rd 12* / Fl 30 x 3-4 mm	308 143

Erdung / Potentialausgleich		Art.-Nr.
	NIRO-Tiefenerder Rd 20 mm, Typ AZ, V4A, kuppelbar Länge 1000 mm	620 903
	Länge 1500 mm	620 902
	Schlagspitze für Tiefenerder Rd 20 mm	620 001
	Anschlusschelle für Tiefenerder Rd 20 mm, NIRO (V4A)	620 915
	Potentialausgleichsschiene K12, Kupfer galv. verzinkt, blitzstromgeprüft, für 10 Leiter 2,5-95 mm ² , 1 Leiter 30 x 4 mm	563 200
	Anschlussklemme (16 mm ²) für Tiefenerder Rd 20-25 mm, NIRO (V4A)	540 121

Leitungen / Klemmen / Verbinder		Art.-Nr.
	DEHNalu-Runddraht, 8 mm, AlMgSi, tordierbar (richten mit Bohrmaschine) Länge 148 m	840 018
	Länge 21 m	840 028
	DEHNalu-Runddraht, 8 mm, AlMgSi, mit halogenfreien Kunststoffmantel Länge 100 m	840 118
	MV-Klemme Rd 8-10 mm, NIRO, als Kreuz-, T-, Parallelklemme	390 059
	Dachrinnenklemme für Wulst 16-22 mm, NIRO	339 069
	Regenrohrschelle, Typ RV, NIRO, verstellbar, Ø60-100 mm	423 019
	KS-Verbinder Rd 6-10 mm, NIRO, für Anschlüsse z. B. Regenrohrschelle	301 009
	Falzklemme, Klemmbereich 0,7-10 mm, NIRO, für Anschlüsse z. B. Blecheindeckungen von Dachfenstern oder Attiken	365 229

Klemmen / Verbinder und Halter aus dem Werkstoff NIRO sind verträglich mit Materialien wie Kupfer, DEHNalu (AlMgSi) und verzinktem Stahl.

Ableitung		Art.-Nr.
	Leitungshalter DEHNhold Rd 8-10 mm, NIRO, vormontiert mit Schraube, Dübel und Kunststoffsockel	274 160
	Leitungshalter DEHNhold Rd 13 mm, NIRO, für Runddraht 8 mm mit Kunststoffmantel	274 113
	Leitungshalter zur Verlegung von Ableitungen an Regenfallrohre, Typ PV, NIRO, verstellbar von Ø50-150 mm, mit Spannschraube M8	200 039
	UNI-Trennklemme, NIRO, für Rund- / Flachleiter Rd / FI 8-10 / 30 mm	459 139
	UNI-Trennklemme, NIRO, für Erdeinführungstangen, Rd / Rd 8-10 / 16 mm	459 119
	Trennstellenkasten für WDV-Systeme 185 x 145 x 90 mm, K-grau	476 055

Fangeinrichtung Steildach		Art.-Nr.
	Firstleitungshalter SPANNgrip, NIRO, Spannbereich Ø180-280 mm	206 249
	Dachleitungshalter für Falzziegel, FLEXIgrip, NIRO	204 949
	Dachleitungshalter für Biberschwanz-Dachziegel, UNIgrip, NIRO, Strebenlänge 205 mm	206 309
	Rohrfangstange D 16/10 mm, Al, leichte Ausführung	Länge 1500 mm 103 410
		Länge 2000 mm 103 420
	Stangenhalter DEHNhold Rd 16 mm, vormontiert mit Schraube, Dübel und Kunststoffsockel	274 260
	Stangenklemme, NIRO, zum Verbinden von Fangstangen mit Leitungen Rd / Rd 8-10 / 16 mm	380 029
	DEHNiso-Distanzhalter für Fangstange Ø16 mm für z. B. SAT-Antennenstandrohr, Länge 530 mm, mit Rohrschelle Ø40-60 mm	106 225
	Antennen-Bandrohrschelle, NIRO, blitzstromgeprüft, Klemmbereich ca. Ø27-89 mm, Anschluss 4-50 mm² (ein-/mehrdrähtig)	540 103

Fangeinrichtung Flachdach		Art.-Nr.
	Flachdach-Leitungshalter FB2, Kunststoff mit Betonstein, Gewicht 1 kg	253 050
	Flachdach-Leitungshalter KF2, Kunststoff, für Kunststoff-Dachbahnen, zum Einklemmen in Dachbahnstreifen, der mit der Dachbahn verschweißt oder verklebt wird.	253 051
	Überbrückungsbänder, Al, Montage im Abstand von 10 m zum Längenausgleich der Fangleitungen	
		Länge 180 mm 377 045
		Länge 300 mm für Kreuzpunkte 377 115
	DEHNiso-Distanzhalter für Fangstange Ø16 mm, z. B. bei Lichtkuppeln, Länge 530 mm, mit Wand-Befestigungsplatte	106 115
	Fangstange Ø16 / 10 mm für Dachaufbauten, AlMgSi, angefast, Befestigung mit Betonsockel	
		Länge 1500 mm 103 210
		Länge 2000 mm (zwei Betonsockel notwendig) 103 220
		Länge 2500 mm (zwei Betonsockel notwendig) 103 230
	Betonsockel für Fangstangen, mit Keiltechnik, stapelbar, Gewicht 17 kg, mit adaptierter Unterlegplatte	102 340
	MV-Klemme NIRO, Rd 8-10 / 16 mm zum Anschluss der Fangstangen an die Fangeinrichtung	392 059

HVI Blitzschutz	Informationen
	Blitzschutzanlagen werden je nach Ausführung in konventioneller Weise mit Verlegung eines Runddrahtes am Dach oder auch in Kombination mit Isoliermaterialien installiert. Generelles Schutzziel ist der vorbeugende Brandschutz. Eine Gefahr von Überschlügen zwischen äußerem Blitzschutz und elektrisch leitfähigen Teilen (z. B. Elektroanlagen, Rohrleitungen) kann durch ausreichenden Abstand, aber auch mit einer hochspannungsfesten, isolierten Ableitung - der HVI Leitung von DEHN - sicher vermieden werden. Die HVI Leitung besitzt einen blitzstromführenden Kupferleiter, der mit einer dickwandigen, hochspannungsfesten Isolierung ummantelt ist. Damit lassen sich Blitzströme bis zu 200 kA sicher ableiten. Für jeden Anwendungsfall bieten wir die passende HVI Leitung. Unser umfangreiches Zubehör garantiert eine schnelle und einfache Montage mit jeweils passenden Befestigungsmaterialien.
	Erfahren Sie mehr zu HVI Blitzschutz: www.de.hn/3dYDx 

Klemmen / Verbinder und Halter aus dem Werkstoff NIRO sind verträglich mit Materialien wie Kupfer, DEHNalu (AlMgSi) und verzinktem Stahl.



www.dehn.de

Überspannungsschutz
Blitzschutz / Erdung
Arbeitsschutz

DEHN SE
Hans-Dehn-Straße 1
92318 Neumarkt
Germany

Telefon +49 9181 906-0
info@dehn.de



Technische Änderungen, Druckfehler und Irrtümer
vorbehalten. Die Abbildungen sind unverbindlich.

DS130/DE/0624
© Copyright 2024 DEHN SE

DEHN protects.
www.dehn.de

